



FC318

**Volle deur h.1650mm b.370mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 1650 mm |
| Breedte | 370 mm  |
| Diepte  | 56 mm   |

**Deksel, deur**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Deuris transparant | Nee      |
| Aantal kastdeuren  | 1        |
| Type kastdeur      | Deurslot |
| Aantal sloten      | 1        |

**Materiaal**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| RAL-kleur              | 9010      |
| Kleur                  | Helderwit |
| Materiaal              | Staal     |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt    |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
|-----------------------------|---|

**Veiligheid**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse I |
| Beschermingsgraad IP | IP43             |
| Type slot            | Kwartslag slot   |