



FD22BN

**NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met volle deur**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	2
------------------	---

Aantal rijen	2
--------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	48
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	450 mm
--------	--------

Breedte	550 mm
---------	--------

Diepte	193 mm
--------	--------

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Aantal sloten	1
---------------	---

Soort handgreep	Scharnierende handgreep
-----------------	-------------------------

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

**Materiaal**

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

RAL-kleur	9010
-----------	------

Kleur	Helderwit
-------	-----------

**Veiligheid**

---

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41

---