



FD22CN

NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 4 |
|---------------------------|---|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 160 A |
|-----------------|-------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 2 |
| Aantal rijen | 2 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 48 |
|----------------|----|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoogte | 450 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 193 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 24 |

Deksel, deur

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Soort handgreep | Scharnierende handgreep |
| Deuris transparant | Ja |

Materiaal

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
| RAL-kleur | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP41 |

