



**NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	48
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	450 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm
Aantal breedte-eenheden	24

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Ja

**Materiaal**

Materiaal	Metaal, Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41

FD22CN

