



FD32BN

NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met volle deur

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	72
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	600 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm
Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41

