



NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met doorzichtige deur

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 4

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom 160 A

Uitrusting

Aantal DIN-rails 3

Aantal rijen 3

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modules 72

Afmetingen

Hoogte 600 mm

Breedte 550 mm

Diepte 193 mm

Aantal breedte-eenheden 24

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Soort handgreep Scharnierende handgreep

Deuris transparant Ja

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

RAL-kleur 9010

Kleur Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse Isolatieklasse II

Slagvastheid IK IK08

Beschermingsgraad IP IP41

FD32CN

