



FD42BN

## NewVegaD opbouwverdeelkast 750x550x193,4 rijen 96 mod. met volle deur

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

#### Uitrusting

Aantal DIN-rails	4
Aantal rijen	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modules	96
----------------	----

#### Afmetingen

Hoogte	750 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm
Aantal breedte-eenheden	24

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Nee

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41

