



FL178A

Orion Plus metaal doorz.deur 950X800X300

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	800 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	1,20 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	6

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Ja

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------