



FL209B

## Orion Plus polyester volle deur 500x300x200

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 500 mm |
| Breedte       | 300 mm |
| Diepte        | 200 mm |
| Dikte zijwand | 2 mm   |

#### Veiligheid

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP66                       |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II          |
| Type slot            | 3-zijdig 7 mm, Sleutelslot |
| Slagvastheid IK      | IK10                       |

#### Uitrusting

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal flensplaatopeningen | 0 |
| Aantal rijen               | 3 |

#### Installatie, montage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja          |

#### Materiaal

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs                        |
| RAL-kleur              | 7035                              |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                       |
| Materiaal              | Met glasvezel versterkt polyester |

#### Deksel, deur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren  | 1   |
| Aantal sloten      | 2   |
| Deuris transparant | Nee |

#### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|