



FL229B

## Orion Plus polyester volle deur 800x600x300

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	600 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP66
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

#### Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	4

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------