



FL52S

## Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x600x300 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	850 mm
Breedte	600 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP65
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel, 4-zijdig 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

#### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal rijen	5

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------