



FM308

**Quadro kast h.1860mm b.900mm d.260mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1860 mm
Breedte	900 mm
Diepte	260 mm
Dikte zijwand	2 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	12

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Deksel, deur**

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------