



FR41S

**Verdeler, Uniers IP55, klasse II, 650x300x275 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	650 mm
Breedte	300 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

**Uitrusting**

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	2
Aantal rijen	4

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

**Spanning**

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------