



FR92H

Verdeler, Uniers IP55, klasse II, 1400x550x400 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1400 mm
Breedte	550 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4
Aantal rijen	9

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------