



FZ063R

**Reserve deur voor FR63\* verdeler, IP55, 950 x 800 mm**

**Technische eigenschappen**

**Compatibiliteit**

Geschikt voor type verdeelkast Opbouw

**Afmetingen**

Hoogte 900 mm

Breedte 750 mm

Diepte 25 mm

**Deksel, deur**

Deuris transparant Nee

Aantal kastdeuren 1

Type kastdeur Deurstop

Soort handgreep Zwenkgreep

Aantal sloten 1

**Materiaal**

RAL-kleur 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Staal

Oppervlaktebehandeling Poedercoating

**Architectuur**

Positie kastdeur Rechts

**Uitrusting**

Aantal velden in de breedte 3

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP55

Type slot Zonder slot

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Met scharnier

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee