



FZ197N

Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm, FP21

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1819 mm
Breedte	248 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deurstop
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Zonder slot