


GBA500501ALU



Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 54 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 2500 - 2500 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 1 |
| breedte deur 1 | 45 mm |
| Deur 2 | 0 |
| breedte deur 3 | 0 |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 4 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 15 |

Compatibiliteit

| | |
|---|------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | 47 x 45 mm |
|---|------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd |
| Kleur | Aluminium |

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|--|

Uitrusting

| | |
|-------------------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
| Aantal kabelhouders per meter | 0 |
| Met beschermfolie | Ja |