



GBA500501ALU



## Installatiekanaal alu bodem 50\*50mm gean. alu

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	54 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	2500 - 2500 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	0
breedte deur 3	0

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	4
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	15

#### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

#### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja