



GBA500851ALU



Installatiekanaal alu bodem 50*85mm gean. alu

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	85 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	4000 - 4000 mm ²

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	0
breedte deur 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	14
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	20

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0

