

installatiekan. alu bodem 50\*130mm 2 comp. alu RAL 9016

Technische eigenschappen

**Afmetingen**

Hoogte	56 mm
Breedte	134 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	6500 - 6500 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Aantal deksels	2
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	0

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	15
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	37

**Compatibiliteit**

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

**Materiaal**

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

**Uitrusting**

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

