



GBD5005009011



GBD installatiekanaal compleet 50*50mm, RAL 9011

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	54 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	2500 - 2500 mm ²

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	0
breedte deur 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	4
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	15

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-kleur	9011

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja