




GBD5008509011



GBD installatiekanaal compleet 50*85mm, RAL 9011

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 56 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 4500 - 4500 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 1 |
| breedte deur 1 | 45 mm |
| Deur 2 | 0 |
| breedte deur 3 | 0 |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 14 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 20 |

Compatibiliteit

| | |
|---|------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | 47 x 45 mm |
|---|------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Grafietzwart |
| RAL-kleur | 9011 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|--|

Uitrusting

| | |
|------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
|------------------|-----|

