



GBD5008509016



GBD installatiekanaal compleet 50*85mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	85 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	4500 - 4500 mm ²

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	0,00 mm
breedte deur 3	0,00 mm

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	14
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	20

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

