



GBD5013109011



## GBD installatiekanaal compleet 50\*130mm 2 comp., RAL 9011

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	134 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5330 - 5330 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal deksels	2
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	0

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	15
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	37

#### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Direct 45 mm
---------------------------------------------	--------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-kleur	9011

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	------------------------------------------

#### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

