




GBD5016109016



GBD installatiekanaal compleet 50*160mm 3 comp.

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	162 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5360 - 5360 mm ²

Deksel, deur

Aantal deksels	3
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	45 mm

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	30
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	57

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Direct 45 mm
---	--------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

