



GBD5016139016

## Variabele buitenhoek voor GBD 5016109016

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 56 mm  |
| Breedte | 162 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Configuratie

|             |    |
|-------------|----|
| Overlappend | Ja |
|-------------|----|

#### Instellingen

|            |          |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 140 |
|------------|----------|

#### Installatie, montage

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

#### Materiaal

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal              | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                  | Verkeerswit                           |
| RAL-kleur              | 9016                                  |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

#### Uitrusting

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Met beschermfolie   | Nee                    |
| Gerelateerde Series | GBA 50x161, GBD 50x160 |