



GBD5019009016



## GBD installatiekanaal compleet 50\*190mm 3 comp.

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	207 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	8150 - 8150 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal deksels	3
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	45 mm

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	21
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	58

#### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Direct 45 mm
---------------------------------------------	--------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	------------------------------------------

#### Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

