



GKWAD03025

Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Spanning

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 250 V
Toegekende stootspanning	4 kV

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Kabel

Diameter kabel	10 mm
Kabellengte	2,5 m
Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C

Afmetingen

Lengte	2500 mm
--------	---------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
Type connector/stekker	Wago Winsta

Aansluitmogelijkheden

Aantal draden	3
---------------	---

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Samenstelling

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Plug (stekker)
Type kabel	H05VV-F

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	3
--	---

Materiaal

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Wit

Vermogen

Brandbelasting

1,28 kWh

Weerstand

Doorgangsweerstand

1 mΩ