



**Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Architectuur**

Aantal polen 3

**Spanning**

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 250 V

Toegekende stootspanning 4 kV

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 20 A

**Kabel**

Diameter kabel 10 mm

Kabellengte 0,6 m

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

**Afmetingen**

Lengte 600 mm

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Type connector/stekker Wago Winsta

**Connectiviteit**

Aantal draden 3

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Ja

**Uitrusting**

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Plug (stekker)

Type kabel H05Z1Z1-F

**Gebruiksvoorwaarden**

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 3

**Materiaal**

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Wit

GKWAD13006

**Vermogen**

---

Brandbelasting

0,43 kWh

**Weerstand**

---

Doorgangsweerstand

1 mΩ