



HA352

## Lastscheider 3-polig 160 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 160 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw  
IEC60947 7 kA

#### Architectuur

Aantal polen 3

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

#### Afmetingen

Hoogte 135 mm

Breedte 140 mm

Diepte 120 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 95 mm<sup>2</sup>

Doorsnede soepele geleider 95 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 800 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I<sub>n</sub> 3 W

Totaal vermogensverlies onder I<sub>N</sub> 9 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C