



HA357

Lastscheider 3-polig 400 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 400 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw
IEC60947 9 kA

Architectuur

Aantal polen 3

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Afmetingen

Hoogte 235 mm

Breedte 230 mm

Diepte 165 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 1x 240 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 1000 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 14,40 W

Totaal vermogensverlies onder I_N 43,20 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 263000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C