



HA362

Lastscheider 3-polig 1250 A blokform

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1250 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw
IEC60947 50 kA

Uitvoering

Aantal polen 3

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 4x 185 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 12000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In 85 W

Totaal vermogensverlies onder IN 255 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 822000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C