



HA364

## Lastscheider 3-polig 1600 A blokform

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	1600 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	50 kA

#### Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	6x 240 mm <sup>2</sup>
---------------------------	------------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	122 W
Totaal vermogensverlies onder IN	366 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	1053000 W

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------