



HA364

## Lastscheider 3-polig 1600 A blokform

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1600 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw  
IEC60947 50 kA

#### Uitvoering

Aantal polen 3

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 6x 240 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 12000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In 122 W

Totaal vermogensverlies onder IN 366 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 1053000 W

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C