

HA364

Lastscheider 3-polig 1600 A blokform

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1600 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	50 kA

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	6x 240 mm ²
---------------------------	------------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	122 W
Totaal vermogensverlies onder IN	366 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	1053000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------