



HA451

Lastscheider 4-polig 125 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 125 A

Nominale piekstroombestendigheid I_{cw}
IEC60947 7 kA

Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 50 mm² max.

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 800 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 1,80 W

Totaal vermogensverlies onder I_N 5,40 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 82000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C