



HA460

Lastscheider 4-polig 800 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 800 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw
IEC60947 26 kA

Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 2x 300 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 12000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In 39,70 W

Totaal vermogensverlies onder IN 199,10 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 526000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C