

HAE410

**Lastscheider 4-polig 100 A modulair MV**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 100 A

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider 70 mm<sup>2</sup>

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 800 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 8000 V

**Vermogen**

Vermogensverlies per pool bij I<sub>n</sub> 3 W

Totaal vermogensverlies onder I<sub>N</sub> 12 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 65000 W

**Uitrusting**

Motorbediening optioneel Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Ja

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Architectuur**

Pooltype 4P

Bedieningselement Korte draaigreep