



HAE410



## Lastscheider 4-polig 100 A modulair MV

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
-----------------	-------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	70 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
---	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	3 W
--	-----

Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	12 W
--	------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	65000 W
----------------------------------	---------

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Uitvoering

Pooltype	4P
----------	----

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------