



HAE412

## Lastscheider 4-polig 125 A modulair MV

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	70 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
------------------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
---------------------------------------------	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	4,60 W
----------------------------------------------	--------

Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	18,40 W
----------------------------------------------	---------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
----------------------------------	---------

#### Uitrusting

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Architectuur

Pooltype	4P
----------	----

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------