


HAE416



## Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	70 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	7,50 W
Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	30 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Uitvoering

Pooltype	4P
Bedieningselement	Korte draaigreep