



HIM404

## Omschakelaar 4-polig 40 A modulair M1

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	40 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	1,26 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	26000 W
Totaal vermogensverlies onder IN	3,60 W

#### Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaigreep
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	127,5 mm
Diepte	89 mm

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

