



HIM406

Omschakelaar 4-polig 63 A modulair M2

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 380 - 415 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 800 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V |

Elektrische Stroom

| | |
|--|---------|
| Nominale stroom | 63 A |
| Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947 | 1,50 kA |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen | 50 kA |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 | 41000 W |
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6 W |

Architectuur

| | |
|-------------------|------------------|
| Aantal polen | 4 |
| Bedieningselement | Korte draaigreep |
| Pooltype | 4P |

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 76 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Diepte | 89 mm |

Bediening en signalisatie

| | |
|-----------------------------|-----|
| Motorbediening geïntegreerd | Nee |
|-----------------------------|-----|

Deksel, deur

| | |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 8 |
|----------------|---|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

