



HR704

**Stroomtransformator rond diameter 140 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte 33 mm

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 0

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V