



HTC310H

COM-module modbus, h3+ Energy

Technische eigenschappen

Gebuiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 70 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -35 - 70 °C |

Connectiviteit

| | |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Spanning

| | |
|------------------|-----------|
| Type voeding | DC |
| Bedrijfsspanning | 24 - 24 V |

Aansluiting

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Aansluitdoorsnede digitale ingang | 1,50 - 1,50 mm ² |
| Aansluitdoorsnede digitale ingang | 1,50 - 1,50 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|