



HTC310H

COM-module modbus, h3+ Energy

Technische eigenschappen

Gebbruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-35 - 70 °C

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Type voeding	DC
Bedrijfsspanning	24 - 24 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede digitale ingang	1,50 - 1,50 mm ²
Aansluitdoorsnede digitale ingang	1,50 - 1,50 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------