



HTG911H

Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 2500 mA

Functies

Uitgangsspanning aangepast Nee

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Capaciteit

Aantal modules 4

Spanning

Uitgangsspanning 24 - 24 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 70 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker Schroefaansluiting