



HXA021H

### AX positie hulpcontact h3+, 1NO+1NC 230 VAC

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom 230 V AC15 3 A

##### Connectiviteit

Type connector/stekker Quickconnect

Aansluitwijze Klik montage

##### Aansluiting

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

##### Spanning

Type voeding AC/DC

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 3 W

##### Uitrusting

Aantal wisselcontacten 0

Aantal verbreekcontacten 1

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP4X