



HXA021H

AX positie hulpcontact h3+, 1NO+1NC 230 VAC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 230 V AC15 3 A

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker Quickconnect

Aansluitwijze Klik montage

Aansluiting

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

Spanning

Type voeding AC/DC

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 3 W

Samenstelling

Aantal wisselcontacten 0

Aantal verbreekcontacten 1

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP4X