



HXC024H

### AL signaalcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 230 V AC15 3 A

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker Schroefaansluiting

##### Aansluiting

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

##### Spanning

Type voeding AC/DC

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 3 W

##### Samenstelling

Aantal wisselcontacten 0

Aantal verbreekcontacten 1

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP4X